

NEEDLE DETECTOR

ハンディ検針器 HN-35W/HN-30S

NEW

抗菌

Antimicrobial



HN-35W

HN-30S

パワーアップした検知力！
折れ針等を光とブザーでお知らせ！
抗菌加工でいつも清潔！
使いやすいハンディタイプ！

■アパレル製品に混入した
折れ針等の鉄片検出
■コンベア検針機、
卓上検針機などで、
鉄片等を検知した後の
検出位置の特定

SIAA

**ISO 22196
抗菌加工**

無機抗菌剤・練込
本体

JP0122538A0001X

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

特長

- 鉄球φ0.8mmを検出
鉄球φ0.8mmを検知することができます。また鉄製虫ピンなどの検出にも最適です。
- 清潔で使いやすいハンディタイプ
抗菌加工で新デザイン。清潔で握りやすく、長時間の使用でも手に負担がかかりません。
- ワイドなエリアで検出 (HN-35W)
検出面がワイドになりました。またSPOT/WIDEの感度切替スイッチを採用し、異物の場所を素早く特定できます。
- 便利な感度切替機能が装備されたスタンダードタイプ (HN-30S)
軽量で使いやすいスタンダード機種です。HI/LOの感度切替機能も装備されています。
- バッテリーセーブ機能
待機中はバッテリーが自動的にセーブモードに切り替わりますので、バッテリーの消耗を抑えられます。手に取ると自動的に電源が入り、すぐに検針を再開して頂けます。新設計の検出回路を採用しましたので、従来器に比べ大幅に消費電力を抑えられます。
- 大型LEDランプ&ブザー
大型のLEDランプを採用し、光とブザーでお知らせします。

型式名	HN-35W	HN-30S
検出方式	磁気誘導方式	磁気誘導方式
検出感度	鉄球φ0.8mm	HI時：鉄球φ0.8mm LOW時：鉄球φ1.0mm
感度調節	2段階切り替え	2段階切り替え
警報方式	アラームと大型LEDランプ	アラームと大型LEDランプ
検出幅	48(W)×93(D)mm	25(W)×50(D)mm
使用電源	単三乾電池(1.5V)×2	単三乾電池(1.5V)×2
機体寸法	56(W)×245(L)×67(H)mm	58(W)×195(L)×50(H)mm
機体重量	300g	210g

注) 装着する服飾付属品は検針機対策品(NC商品等)をご利用下さい。

※記載された仕様は標準試験状態値です。検査商品及び仕様環境によって、感度が異なる場合があります。標準試験状態外のご使用で、発生した鉄片流出事故による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



HASHIMA®